


**KOKEN**



フィット性能で選ぶなら。

**興研オリジナル**

フィットを向上させる3次元構造のFFリップ


サカ中式

**ハイテック**シリーズ

顔のカーブに合わせたしなやかなFFリップは、  
密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計のため、  
顔に自然になじんで「ぴったりフィット」を実現します。


クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

 **興研株式会社**



# サカヰ式 **ハイラック** シリーズ

- こだわりの3次元構造のFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット!
- 肌触りがよく、優れた吸水性  
べたつきにくく、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも
- マスクを付けたまま、しめひもの調整可能
- 持ち運びに便利な折りたたみ機能 (ハイラック550/555は除く)
- マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様



環境を考慮し、金属製品を一切使用していないためすべて焼却できます

## ハイラックシリーズ ラインナップ

品名 / 製品画像	ハイラック350 <small>DS2 N95</small>	ハイラック355 <small>DS2</small>	ハイラック650 <small>DS2</small>	ハイラック550 <small>DS1</small>	
	ハイラック350T <small>DS2</small>	ハイラック355T <small>DS2</small>	ハイラック650T <small>DS2</small>		
指定防護係数	10	10	10	4	
特徴 / 検定番号	国家検定合格 第 T M339号 / 第 T M609号 ※写真はハイラック350	排気弁付 国家検定合格 第 T M340号 / 第 T M628号	バイプロミクロンフィルター使用 (排気弁付の655/655Tもあります) 国家検定合格 第 T M597号	防臭 粉じんと同時に極低濃度の有機臭を除去 (排気弁付の555もあります) 国家検定合格 第 T M383号	
性能	粒子捕集効率 (NaCl粒子)	95.0%以上 (98.4%)	95.0%以上 (97.9%)	95.0%以上 (99.4%)	80.0%以上 (88.2%)
	吸気抵抗	50Pa以下 (35Pa)	50Pa以下 (37Pa)	50Pa以下 (36Pa)	40Pa以下 (29Pa)
	排気抵抗	50Pa以下 (35Pa)	36Pa以下 (21Pa)	50Pa以下 (36Pa)	40Pa以下 (28Pa)
	吸気抵抗上昇値	— (135Pa)	— (203Pa)	— (90Pa)	— (91Pa)
	二酸化炭素濃度上昇値/死積 ぬれ抵抗値	1.0%以下/400cm <sup>3</sup> 以下 (0.45%/178cm <sup>3</sup> ) — (31Pa)	1.0%以下/400cm <sup>3</sup> 以下 (0.41%/165cm <sup>3</sup> ) — (22Pa)	1.0%以下/400cm <sup>3</sup> 以下 (0.37%/149cm <sup>3</sup> ) — (30Pa)	1.0%以下/400cm <sup>3</sup> 以下 (0.73%/293cm <sup>3</sup> ) — (23Pa)
	質量	標準 : 350 : 12.1g以下 (9.1g) フック式 : 350T : 12.7g以下 (9.7g)	355 : 14.1g以下 (11.1g) 355T : 14.5g以下 (11.5g)	650 : 12.6g以下 ( 9.9g) 650T : 13.1g以下 (10.2g)	550 : 12.3g以下 (9.8g) —
使用限度時間	13時間	15時間	20時間	12時間	

しめひもは、後頭部と首の後ろでひもを留める標準品と後頭部でフックを引っかけるフック式(Tタイプ)があります。

( )内は平均値です。



マスクの適切な選択、適切な使用・保守管理のための管理や指導を担う保護具着用管理責任者の皆様の業務に役立つマスクに関する情報をご案内いたします。

●商品に関するお問い合わせは、本社または最寄りの営業所までお願いいたします。

## 興研株式会社

安全衛生ディビジョン

本社 : 〒102-8459 東京都千代田区四番町7  
TEL.03(5276)1911(大代表) FAX.03(3261)0589  
URL <https://www.koken-ltd.co.jp>

●営業所

北海道 ..... Tel 011(212)1527  
仙台 ..... Tel 022(374)0420  
新潟 ..... Tel 025(255)0121  
千葉 ..... Tel 043(293)0411  
熊谷 ..... Tel 048(524)2928  
東京 ..... Tel 03(5276)8063  
横浜 ..... Tel 045(242)6566  
名古屋 ..... Tel 052(753)7872  
北陸 ..... Tel 076(298)1010  
大阪 ..... Tel 06(6326)9223  
神戸 ..... Tel 078(511)0414  
数倉 ..... Tel 086(423)2321  
広島 ..... Tel 082(283)7880  
四国 ..... Tel 0897(34)8927  
九州 ..... Tel 0942(38)1651

ISO 14001

防じんマスク及び磁気を利用した液体・気体の浄化等の汚染防止機器の設計・開発・製造  
中井テクノヤードにて  
環境マネジメントシステム審査登録



JIS Q 14001  
ISO 14001  
JSAE 677

ISO 9001

防じんマスク、防毒マスク、送気マスク及び電動ファン付き呼吸器保護具の設計及び製造



品質マネジメントシステム審査登録  
JIS Q 9001  
ISO 9001  
JSAQ 405

代理店

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷または撮影の都合により、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 装着の写真は着用例を説明するためのものです。